

NO:44.1 形式: XLZ/7500S ピカリング (Pickerring)

東志(株)




- ① MM、② 10 - 50,000Hz ③ 0.3mV、④ スト・ステレオトロン、⑤ 5.5g、⑥ 0.75 ~ 1.5、⑦ 30、  
 ⑧ 100、⑨、⑩ 1000、⑪ 35、⑫ 1、⑬ 30、⑭、⑮ 1.0、⑯ 1983/11、⑰、⑱ 55,000、⑲、  
 ⑳取扱説明書、SG'92

特記事項：MM型であるが、出力電圧が低い、ローインピーダンス設計のため、MC端子などに接続する必要がある。ステレオトロン針(Stereohearon)はレコード溝と針の接触部を大きくなるように加工してある。ダスタチック(Dustamatic:特許)ブラシはレコード溝の清掃をする。、カートリッジの性能に影響を与えない。また、スタイラスはオフセンターに装備されている。

コメント：取扱説明書に記載されているようにハムが乗ったので、説明書に従って青端子にある帯金を外して試聴した。高域から低域まで、透明感のある素晴らしい音です。

NO:44.2 形式: XV15/150DJ ピカリング (Pickering) 東志(株)




- ① MI、② 10 - 20,000Hz ③ 8.0、④ 0.7mil、⑤ 6.28、⑥ 2.0 ~ 4.0、⑦、⑧ 47、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯ 1986/6、⑰、⑱ 12,000、⑲、⑳取扱説明書、SG'84

製造者説明：DISCO シリーズのためかブラシを付属していない。取付けは可能。針圧も他のカートリッジより重めである。蛍光皮膜付きのスタイラス、暗い場所で針先が見やすい。

コメント：取扱説明書の写真にはブラシ付きカートリッジが記載されていますが、本製品はブラシなしです。試聴したところ滑らかで中低音の厚い綺麗な音です。特に、低音が少し大きく感じます。

NO:44.3 形式: XV15/1200E ピカリング (Pickerring) 東志(株)



- ① MI、② 10 - 30,000Hz ③ 4.4、④ 0.2 x 0.7mil、⑤ 7.6(ブラシ付き)、⑥ 0.75 ~ 2.0(ブラシ付き +1g)、⑦、⑧ 47、⑨、⑩、⑪ 35、⑫、⑬ 20、⑭ 4.0、⑮、⑯、⑰、⑱ 28,500、⑲、⑳取扱説明書、SG'84

製造者説明：ダスタマチック(Dustamatic:特許)ブラシはレコード溝の清掃をする。、カートリッジの性能に影響を与えない。また、スタイラスはオフセンターに装備されている。ブラシは取り外しが可能である。Dual,BSR,Garrard などのプレーヤーにネジを使わないで取付けるためのマウントを A,B,C,D の 4 種類(写真下段)を用意している。

コメント：試聴したところ、ダスタマチック・ブラシの影響か、落ち着いた安定感のある美しい音がでています。